

**HOLEX****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava dolga, vitka, oblika ADB, SK 40,  
Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302085 10
GTIN	4045197146168
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Krožni tek  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

**Uporaba:**

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

**Obseg dobave:**

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32:  
reducirni nastavek št. 302135–302187.

**Tehnični opis**

L <sub>2</sub>	31 mm
Previsna dolžina A	110 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	91 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm

Navoj M	M8×1
Masa	1,3 kg
Zunanji Ø D	49,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 20000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Vpenjalni vijak za HD-vpenjalno glavo za SK 40	309903 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
	308625 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40