

HOLEX**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava dolga, vitka, oblika ADB, SK 40,
Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302085 12
GTIN	4045197146175
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32:
reducirni nastavek št. 302135–302187.

Tehnični opis

L ₂	31,5 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Uporabna dolžina L ₁	91 mm
Navoj M	M10×1
primerna reducirna puša	302140; 302135

Masa	1,3 kg
Previsna dolžina A	110 mm
Ø D ₂	32 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 20000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302135 3
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302135 5
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni vijak za HD-vpenjalno glavo za SK 40	309903 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302140 3
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302135 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302140 6
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302140 8
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302135 4
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302140 4
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302140 5
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302135 8
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40