



## HPH-vpenjalna glava, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302190 16
GTIN	2050001671240
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije. Standardno z izvrtino Balluffchip. Primerno za MMS.

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava, izvedba **HPH** (High Performance Holder).

#### Prednosti:

- **Prenos največjih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.**
- **Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.**

#### Uporaba:

- **Zlasti za grobo odrezovanje pri rezkanju.**
- **Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.**

#### Obseg dobave:

Vklj. zizvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308600–308806.

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 90 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

L<sub>1</sub>: 71 mm

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	90 mm
--------------------	-------

L <sub>1</sub>	71 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L <sub>1</sub> = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepi ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepi DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40