



HPH-vpenjalna glava, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 18mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302190 18
GTIN	2050001671257
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije. Standardno z izvrtino Balluffchip. Primerno za MMS.

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava, izvedba **HPH** (High Performance Holder).

Prednosti:

- **Prenos največjih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.**
- **Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.**

Uporaba:

- **Zlasti za grobo odrezovanje pri rezkanju.**
- **Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.**

Obseg dobave:

Vklj. zizvijajem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308600–308806.

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 90 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

L₁: 71 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	90 mm
--------------------	-------

Vpenjalni $\varnothing D_1$	18 mm
L_1	71 mm
Zunanji $\varnothing D$	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepi ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepi DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40