



HPH-vpenjalna glava, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302190 20
GTIN	2050001671264
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije. Standardno z izvrtino Balluffchip. Primerno za MMS.

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava, izvedba **HPH** (High Performance Holder).

Prednosti:

- **Prenos največjih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.**
- **Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.**

Uporaba:

- **Zlasti za grobo odrezovanje pri rezkanju.**
- **Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.**

Obseg dobave:

Vklj. zizvijajem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308600–308806.

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835. Vmesne puše art. 302135 – 302180.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 95 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

L₁: 76 mm

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
----------------------------	-------

Previsna dolžina A	95 mm
L ₁	76 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 8 mm	302160 8
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 14 mm	302155 14
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 12 mm	302155 12
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepi DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 12 mm	302160 12
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Momentni nastavek za pritezne čepi po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 10 mm	302155 10
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 3 mm	302155 3
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3

Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40