



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 50, Vpenjalni \varnothing D1: 25mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302052 25 |
| GTIN | 2050001653246 |
| Razred artikla | 33W |

Opis

Izvedba:

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtnanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|-------|
| Vpenjalni \varnothing D ₁ | 25 mm |
| L ₂ | 48 mm |
| \varnothing D ₂ | 55 mm |
| Uporabna dolžina L ₁ | 81 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Masa | 3,8 kg |
| Previsna dolžina A | 100 mm |
| Navoj M | M16×1 |
| Zunanji Ø D | 63 mm |
| Dolžina nastavljanja V | 10 mm |
| Trn za rezkarje | SK 50 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 50 | 308640 50 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308830 50 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50 | 308610 50 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50 | 308740 50 |

| | |
|---|-----------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308615 50 |