



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 50, Vpenjalni Ø D1: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302052 32
GTIN	2050001653253
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtnanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Uporabna dolžina L ₁	81 mm
primerna reducirna puša	302180; 302175
Previsna dolžina A	100 mm

Masa	4,2 kg
Navoj M	M16×1
Ø D ₂	63 mm
L ₂	61 mm
Zunanji Ø D	70 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302175 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302175 12
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 18 mm	302180 18
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302180 10
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 25 mm	302175 25
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 20 mm	302180 20
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 20 mm	302175 20
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302175 16
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302180 6
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 25 mm	302180 25
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302180 8
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302175 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 18 mm	302175 18
	302180 12

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm

Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm

302175 10

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm

302180 16

Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm

302175 6

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm

302180 14

Pritezni čepForm A za strmi konus 50

308600 50

Pritezni čepOblika B za strmi konus 50

308640 50