

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 ultra kratka, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302230 10
GTIN	4045197467652
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Izredno kratka izvedba, za večjo čvrstost in nihajno togost.

Z **izvrtinami za hladilne kanale** in navojem z možnostjo zapiranja.

Izvrtine za hladilne kanale za Ø vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

To omogoča najboljšo življenjsko dobo in kakovost obdelane površine. Brez vijaka za nastavljanje dolžine.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Napotek:

Brez možnosti nastavljanja dolžine.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	65 mm
--------------------	-------

Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Zunanji $\varnothing D$	33 mm
Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Trn za rezkarje	SK 40 ultra kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 32/10 mm	302410 32/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/10 mm	302416 25/10
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/10 mm	302410 25/10
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
	308801 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40

354225 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308806 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Hladilna enota Tip CU1

354215 CU1

Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12