

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 12/2mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273756 12/2   |
| GTIN                  | 4045197484963 |
| Razred artikla        | 21W           |

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Od širine zareza 6 mm pride pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Globina zareze $t_{\text{maks}}$ | 10 mm                   |
| Dolžina glave $L_1$              | 30 mm                   |
| Širina zareze w                  | 2 mm                    |
| Vijak                            | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Funkcijska širina $L_4$          | 12 mm                   |
| Celotna dolžina L                | 150 mm                  |
| Širina držala b                  | 12 mm                   |
| Vrsta uporabe                    | levo                    |
| z notranjim hlajenjem            | ne                      |
| možnost aksialnega zarezovanja   | da                      |

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 4

279815 4

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500