



Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 14mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302251 14
GTIN	2050001689597
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Peskano s steklenimi kroglicami.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Vpenjalni Ø D ₁	14 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
	302416 25/12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/12 mm

Naprava za nakrčevanje Tip SU1

354210 SU1

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/14 mm

302410 25/14

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 32/14 mm

302410 32/14

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40

308640 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale $\varnothing d/\varnothing D1$ 32/14 mm

302414 32/14

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij $\varnothing d/\varnothing D1$ 20/12 mm

302415 20/12

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 32/12 mm

302410 32/12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/14 mm

302416 25/14

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/14 mm

302412 25/14

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za \varnothing vpenjanja 12-20 mm

354240 12-20

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40

308605 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40