

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 25/3mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273750 25/3 |
| GTIN | 4045197484512 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Širina zareze w | 3 mm |
| Funkcijska širina L_4 | 26,5 mm |
| Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Dolžina glave L_1 | 33 mm |
| Globina zareze t_{maks} | 9 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Širina držala b | 25 mm |
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Vpenjalni vijak Tip 6

279815 6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600