

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka,
Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302252 10
GTIN	4045197287847
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Z **izvrtinami za hladilne kanale** in navojem z možnostjo zapiranja.

Izvrtine za hladilne kanale za Ø vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Ø D ₂	24 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	31,4 mm

Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemo zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
	302416 32/10

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Pritezni čep Form A za strmi konus 40

308600 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40

354225 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40

308640 40

Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm

354240 6-12

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

308801 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40