

Garant
Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 12/2,5mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273755 12/2,5
GTIN	4045197484819
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od širine zareza 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Funkcijska širina L_4	12 mm
Globina zareze t_{maks}	12,5 mm
Širina zareze w	2,5 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Dolžina glave L_1	31 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	12 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4

279815 4

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500