

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 25/6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273750 25/6
GTIN	4045197484598
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Širina zareze w	6 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Globina zareze t_{maks}	18 mm
Dolžina glave L_1	39 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Vpenjalni vijak Tip 7

279815 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600