

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 12/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273751 12/3
GTIN	4045197484680
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Globina zareze $t_{\text{maks}}$	9 mm
Dolžina glave $L_1$	30 mm
Širina zareze w	3 mm
Funkcijska širina $L_4$	12 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	12 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 4	279815 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500