

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302235 20
GTIN	4045197288363
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Ø D ₂	33 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Zunanji Ø D	41 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 20-32 mm	354240 20-32
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40