

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 32/6mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273750 32/6
GTIN	4045197531537
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

## Tehnični opis

Dolžina glave $L_1$	39 mm
Širina zareze w	6 mm
Globina zareze $t_{maks}$	18 mm
Funkcijska širina $L_4$	26,5 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Celotna dolžina L	170 mm
Širina držala b	32 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 7	279815 7
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600