

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 25/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273750 25/2
GTIN	4045197484437
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

Globina zarez $t_{\text{maks}}$	6 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave $L_1$	33 mm
Funkcijska širina $L_4$	26,5 mm
Širina zarez $w$	2 mm
Celotna dolžina $L$	150 mm
Širina držala $b$	25 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600