

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273756 32/3
GTIN	4045197531629
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od širine zarezca 6 mm pride pri t_{maks} ($5 \times$ širina zarezca) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	34 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Širina zarezca w	3 mm
Globina zarezca t_{maks}	15 mm
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Širina držala b	32 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit za Torx®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Vpenjalni vijak Tip 6

279815 6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600