

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 12/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273750 12/4
GTIN	4045197484529
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	35 mm
Globina zareze t_{maks}	12 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Širina zareze w	4 mm
Funkcijska širina L_4	12 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	12 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Vpenjalni vijak Tip 4

279815 4

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500