



Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302254 10
GTIN	2050001689702
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Peskano s steklenimi kroglicami.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
	302412 32/10

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm

302410 32/10

Naprava za nakrčevanje Tip SU1

354210 SU1

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40

308640 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm

354240 6-12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

308801 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen
za strmi konus 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus
40

308806 40