

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka,  
Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302252 16
GTIN	4045197287878
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Z **izvrtinami za hladilne kanale** in navojem z možnostjo zapiranja.

Izvrtine za hladilne kanale za Ø vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Zunanji Ø D	34 mm

Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepel DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/16 mm	302410 25/16

