

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 20/6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273751 20/6
GTIN	4045197484758
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkcijska širina L_4	21,5 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Širina zareze w	6 mm
Globina zareze t_{maks}	18 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Širina držala b	20 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 7	279815 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600