

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 16/2mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273751 16/2
GTIN	4045197484611
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

## Tehnični opis

Dolžina glave $L_1$	30 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Širina zareze w	2 mm
Funkcijska širina $L_4$	16 mm
Globina zareze $t_{maks}$	6 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Širina držala b	16 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 5	279815 5
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600