

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 20/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273750 20/4
GTIN	4045197484543
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Širina zareze w	4 mm
Dolžina glave L_1	37 mm
Globina zareze t_{maks}	12 mm
Funkcijska širina L_4	21,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Širina držala b	20 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalni vijak Tip 7	279815 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600