

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302235 8
GTIN	4045197288301
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Ø D ₂	21 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
	308820 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/8 mm	302412 25/8
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/8 mm	302410 25/8
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Hladilni adapter, kratki 4,5° za \varnothing vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 20/8 mm	302416 20/8
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 20/8 mm	302410 20/8
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za \varnothing vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij $\varnothing d/\varnothing D1$ 20/8 mm	302415 20/8
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40

