

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 32/6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273751 32/6
GTIN	4045197531575
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Globina zareze t_{maks}	18 mm
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Dolžina glave L_1	39 mm
Širina zareze w	6 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Širina držala b	32 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Vpenjalni vijak Tip 7

279815 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX30

674248 TX30

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600