

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/2mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273751 25/2 |
| GTIN | 4045197484635 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Širina zareze w | 2 mm |
| Funkcijska širina L_4 | 26,5 mm |
| Dolžina glave L_1 | 33 mm |
| Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Globina zareze t_{maks} | 6 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Širina držala b | 25 mm |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | da |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm | 659874 50 |
| Vpenjalni vijak Tip 6 | 279815 6 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659957 1600 |