

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka,
Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302252 25 |
| GTIN | 4045197287908 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Z **izvrtinami za hladilne kanale** in navojem z možnostjo zapiranja.

Izvrtine za hladilne kanale za Ø vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|--------|
| Vpenjalni Ø D ₁ | 25 mm |
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Previsna dolžina A | 100 mm |
| Zunanji Ø D | 53 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Izvertina za hladilni kanal | možnost zaklepanja |
| Trn za rezkarje | SK 40 kratka |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Hladilna enota Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvertino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308660 40 |

| | |
|---|----------------|
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40 | 354225 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308635 40 |