


PRYOR

Garnitura udarnih žigov s zamenljivimi številkami in črkami s tipskim držalom
0–9 in A – Z, Višina pisave: 4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085480 4
GTIN	5022044020306
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Precizno orodje za vtiskovanje, hitro in racionalno označevanje z **več črkami in številkami hkrati**.

Uporaba:

Za označevanje materialov (npr. tipskih tablic, orodij, strojnih delov, ipd.) s **trdnostjo do 1200 N/mm²**.

Obseg dobave:

100 udarnih žigov
12 distančnikov (višina pisave 5 mm: 6 kosov)
1 pinceta
1 ključ za notranji 6-kotnik
1 držalo
v škatli iz umetne mase.

Rezervni del:

Posamezne žige je možno naročiti pod art. 087960 z navedbo zelene višine pisave/tipa. (npr. art. 085481 vel. 3/E).

Tehnični opis

Število uporabnih udarnih žigov	9
Širina udarnega žiga	4 mm
Višina udarnega žiga	8 mm
Dolžina udarnega žiga	19,05 mm
Višina pisave	4 mm
Dolžina držala žiga	39 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/N mm	085481 4/N
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4// mm	085481 4//
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/8 mm	085481 4/8
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4LEER mm	085481 4LEER
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/0 mm	085481 4/0
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/B mm	085481 4/B
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/9 mm	085481 4/9
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/5 mm	085481 4/5
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/M mm	085481 4/M
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/- mm	085481 4/-
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/E mm	085481 4/E

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/H mm	085481 4/H
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/P mm	085481 4/P
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/. mm	085481 4/.
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/7 mm	085481 4/7
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/, mm	085481 4/,
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/S mm	085481 4/S
Zamenljive jeklene številke in črke, posamične za garnituro art. 085480 za višino pisave 4-5 mm	085482 4-5
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/Q mm	085481 4/Q
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/C mm	085481 4/C
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/W mm	085481 4/W
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/1 mm	085481 4/1
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/L mm	085481 4/L
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/4 mm	085481 4/4
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/D mm	085481 4/D
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/Z mm	085481 4/Z
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/3 mm	085481 4/3
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/O mm

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/I mm

085481 4/I

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/6 mm

085481 4/6

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/J mm

085481 4/J

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/G mm

085481 4/G

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/K mm

085481 4/K

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/X mm

085481 4/X

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/R mm

085481 4/R

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/+ mm

085481 4/+

Zamenljivi jekleni žigi Garnitura števil 0–9 Višina pisave 4 mm

085483 4

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/T mm

085481 4/T

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/Y mm

085481 4/Y

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/2 mm

085481 4/2

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/F mm

085481 4/F

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/V mm

085481 4/V

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 4/A mm

085481 4/A