

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273750 20/3
GTIN	4045197484505
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Globina zarez $t_{\text{maks}}$	9 mm
Dolžina glave $L_1$	33 mm
Funkcijska širina $L_4$	21,5 mm
Širina zarez $w$	3 mm
Celotna dolžina $L$	125 mm
Širina držala $b$	20 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600