

Garant**WCHX 040104, Tip: SM**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268474 SM
GTIN	4045197470362
Razred artikla	21K

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 8 mm

Zvrst: HB7120

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 220 m/minHitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 110 - 140 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 220 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Dodatna uporaba	M
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	110 - 140 m/min
Tip	SM
Zvrst	HB7120
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 040104
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za Ø orodja D _c	8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje