

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 40 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302258 14
GTIN	4045197288042
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	14 mm
Ø D ₂	27 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
	302416 25/12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm

Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm 354235 12,1-16

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/14 mm 302410 32/14

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308615 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/14 mm 302410 25/14

Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm 354240 12-20

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 308625 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/14 mm 302416 32/14

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 308740 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 308630 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308650 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 308830 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 308820 40

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40 354225 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40 308605 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 308610 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm 302410 32/12

Pritezni čep Hurco 45° z ujemo zatesnjen za strmi konus 40 308802 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 308795 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/14 mm 302416 25/14

308801 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/14 mm

302412 25/14

Naprava za nakrčevanje Tip SU1

354210 SU1

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čep Form A za strmi konus 40

308600 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij $\varnothing d/\varnothing D1$ 20/12 mm

302415 20/12

Hladilni adapter, dolgi 4,5° za \varnothing vpenjanja 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 32/12 mm

302416 32/12