



## DCMW 11T308, BUX220, Izvedba rezalnih robov: M



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	265770 M
GTIN	4045197818126
Razred artikla	22I

### Opis

#### Izvedba:

- Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.
- Enorezilni.

#### Napotek:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljive po ponudbi.

Zvrst: BUX220

Posnetje roba rezalnih robov: M

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 200 m/min

### Tehnični opis

Posnetje roba rezalnih robov	M
Zvrst	BUX220
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 200 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Globina reza $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMW 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	BUX220
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje