

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268463 15
GTIN	4045197470034
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 33
Ø držala D _s	20 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 0703..
Nazivni Ø D	15 mm
Uporabna dolžina L ₁	22,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 33	269028 33
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500