

**Garant**
**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 18mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268463 18     |
| GTIN                  | 4045197470041 |
| Razred artikla        | 21X           |

**Opis**
**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.  
Cilindrično držalo.

**Uporaba:**

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

**Napotek:**

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

**Tehnični opis**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 | WCHX 0903..               |
| Toleranca Ø izvrtine D                        | 0/+0,33 mm                |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice       | 269028 34                 |
| Ø držala D <sub>s</sub>                       | 25 mm                     |
| Nazivni Ø D                                   | 18 mm                     |
| Uporabna dolžina L <sub>1</sub>               | 27 mm                     |
| Celotna dolžina L                             | 135 mm                    |
| Vrsta uporabe                                 | desno                     |
| z notranjim hlajenjem                         | da                        |
| Vrsta izdelka                                 | Nož za notranje struženje |

---

**Pribor**

|   |             |
|---|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 34                                  | 269028 34   |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15                         | 674248 TX15 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |