

**Garant**
**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D, levi, Ø DC: 20mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268468 20
GTIN	4045197470256
Razred artikla	21X

**Opis**
**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo **z zvezo**.

**Uporaba:**

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

**Napotek:**

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**

- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Orodje za struženje in vrtanje, **pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do  $1,5 \times D$ .**

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$	25 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 10T3..
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,33 mm
Nazivni Ø D	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 35
Dolžina držala $L_s$	56 mm
Uporabna dolžina $L_1$	45 mm
Ø $d_2$	32 mm

Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	56 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 35	269028 35
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500