



Akumulatorska brusilka AOS-B 32 mm 2,5 Ah, hod 3 mm, Tip: AOS-B



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	552436 AOS-B
GTIN	
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Energetsko učinkovit brusilnik Mirka® AOS-B 130 (oscilacijski) spada v družino majhnih, brezkrtačnih, baterijsko napajanih brusnih strojev za popravila na mestu. Zmogljiv brezžični brusilnik ima ergonomsko obliko, ki zagotavlja udobno delo tudi pri daljši uporabi. Čas delovanja je do 16 ur, čas polnjenja akumulatorja pa le 40 minut. Mirka® AOS-B 130 ima 3-mm hod.

Uporaba:

brušenje

Obseg dobave:

1x polnilnik, 1x kabel za polnilnik, 1x nadomestna baterija in 2x Quick Lock plošča

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	2
Območje števila vrtljajev	4000 - 8000 min ⁻¹
Kapaciteta akumulatorja	2,5 Ah
Maksimalni Ø polirnega orodja	32
Masa	0,57 kg

Podatkovni list

Napajanje	Baterijsko napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,54
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	12 V
Vrsta izdelka	Polirni stroj