

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 12mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302256 12 |
| GTIN | 4045197287946 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|---------------|
| Vpenjalni Ø D ₁ | 12 mm |
| Previsna dolžina A | 120 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Zunanji Ø D | 32 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 A = 120 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Naprava za nakrčevanje Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm | 302412 25/12 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm | 302416 25/12 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm | 302410 25/12 |

| | |
|---|---------------|
| Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/12 mm | 302415 20/12 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm | 302410 32/12 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm | 302416 32/12 |
| Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40 | 354225 40 |
| Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm | 302412 32/12 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |

Hladilna enota Tip CU1

354215 CU1