

Garant
Orodje za struženje in vrтанje „5 v 1“ 2,25×D, levi, Ø DC: 26mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268468 26
GTIN	4045197470263
Razred artikla	21X

Opis
Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo **z zvezo**.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrтанje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrтанju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Orodje za struženje in vrтанje, **pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do $1,5 \times D$.**

Tehnični opis

Ø držala D_s	32 mm
Nazivni Ø D	26 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 1305..
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,33 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 36
Dolžina držala L_s	60 mm
Uporabna dolžina L_1	58,5 mm
Ø d_2	40 mm

Prevesna dolžina L _A	73 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 36	269028 36
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600