

**Garant****WCHX 05T104, Tip: ALU**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268478 ALU
GTIN	4045197470461
Razred artikla	21K

## Opis

**Primerno za:**

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 10.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 10 mm

Zvrst: HU70AL

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 300 - 600 m/minHitrost rezanja  $v_c$  za dodatno uporabo: 180 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Dodatna uporaba	K
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	300 - 600 m/min
Tip	ALUMINIJ
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	180 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HU70AL
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 05T104
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za $\emptyset$ orodja D <sub>c</sub>	10 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje