

Garant
Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, desno, Ø DC: 26mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268463 26
GTIN	4045197470065
Razred artikla	21X

Opis
Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 1305..
Nazivni Ø D	26 mm
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,33 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 36
Ø držala D _s	32 mm
Uporabna dolžina L ₁	39 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 36	269028 36
PrecisionBit za Torx®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600