

Garant
Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 2,25×D, desno, Ø DC: 26mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268467 26
GTIN	4045197470188
Razred artikla	21X

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo **z zvezo**.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Napotek:

· **Izberite čim večje radije vogala rezila.**

· **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Orodje za struženje in vrtanje, **pri konstrukcijskem jeklu z dolgimi odrezki in nerjavnih jeklih z dolgimi odrezki uporabljati le do 1,5 × D.**

Tehnični opis

Nazivni Ø D	26 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 1305..
Ø držala D _s	32 mm
Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,33 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 36
Dolžina držala L _s	60 mm
Uporabna dolžina L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Prevesna dolžina L _A	73 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 36	269028 36
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600