

Garant**WCHX 040102, Tip: ALU**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268472 ALU |
| GTIN | 4045197470287 |
| Razred artikla | 21K |

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 8.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 8 mm

Zvrst: HU70AL

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 300 - 600 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 180 m/min

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------|
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Dodatna uporaba | K |
| Tip | ALUMINIJ |
| Glavna uporaba | N |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 300 - 600 m/min |
| Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo | 180 m/min |
| Zvrst | HU70AL |
| Rezalni material | HM |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WCHX 040102 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 |
| Ustrezno za Ø orodja D _c | 8 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |