

Garant**Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, levi, Ø DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268464 8
GTIN	4045197470072
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Cilindrično držalo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Napotek:

- **Izberite čim večje radije vogala rezila.**
- **Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).**

Tehnični opis

Toleranca Ø izvrtine D	0/+0,22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 30
Ø držala D _s	12 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496	WCHX 0401..
Nazivni Ø D	8 mm
Uporabna dolžina L ₁	12 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 30	269028 30
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200