

Garant**RC.X 1003, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB7120-1 Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1003
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje