

Garant**RC.X 1204, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1204 HB7120-1 Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje