

**Garant****SCMT 09T308, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Razred artikla	21G

## Opis

SCMT 09T308 HB7120-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje