

Garant**SC.T 120404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7120-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min

Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje