

Garant**VBMT 110304, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261144 HB7120-1
GTIN	4045197818799
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 110304 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje